

CAISSON PLENUM


Les caissons Plenum sont les solutions de classement les plus adaptées pour résoudre les besoins de l'organisation de notre travail.




PERFORMANCES

1. La serrure permet de n'ouvrir qu'un seul tiroir ou classeur alors que les autres restent fermés.
2. Système anti-basculement grâce à une cinquième roulette.
3. Système de guidage dissimulé par roulement pour faciliter la fermeture des tiroirs.
4. Système de sécurité pour empêcher la fermeture à clé quand un élément n'est pas bien fermé.
5. Le tiroir s'ouvre aux 3/4.
6. Le plumier s'ouvre entièrement.


Caisson mobile








Caisson hauteur table



Caisson appui supérieur



Caisson le support latéral



CAISSON PLENUM

DESCRIPTION

Structure

Enveloppe en acier de 0,8 mm et partie inférieure en acier de 1 mm d'épaisseur.

Toute la structure reçoit un traitement anticorrosif au moyen d'un bain microcristallin suivi d'un processus électrostatique d'une couche de poudre époxy.

Corps

Corps des tiroirs en acier de 0,8 mm d'épaisseur, qui permet d'ouvrir le tiroir au trois-quart.

Corps des classeurs en acier de 0,8 mm d'épaisseur, qui permet d'ouvrir le tiroir entièrement grâce à des guides télescopiques.

Les classeurs comprennent un châssis pour dossiers.

Options

Plumier réalisé en PVC injecté avec des compartiments pour petits accessoires, à placer dans le premier tiroir.

Finitions de la façade en différents matériaux (métal, stratifié et bois).

Dessus en différents matériaux (métal, stratifié et bois).





Divers compléments à l'intérieur du tiroir.

Différentes poignées.












CAISSON PLENUM






GAMME

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Mobile | P60 | 0,3,6 | 0,3,3,3 |
| | P80 | 0,3,6 | 0,3,3,3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Hauter de table | P60 | 0,6,6 | 0,3,3,6 | 0,3,3,3,3 |
| Conexa-Essentia | P80 | 0,6,6 | 0,3,3,6 | 0,3,3,3,3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Appui supérieur | P60 | 0,3,6 | 0,3,3,3 |
| Essentia | P80 | 0,3,6 | 0,3,3,3 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| Appui supérieur | P46 | 0,6,6 | 0,3,3,6 | 0,3,3,3,3 |
| Dynámica | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Juxtapusé | P60 | 0,6,6 | 0,3,3,6 | 0,3,3,3,3 |
| Essentia | P80 | 0,6,6 | 0,3,3,6 | 0,3,3,3,3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Armoire compacte | P46 | 0,6,6 | 0,3,3,6 | 0,3,3,3,3 |

Type poignée

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Poignée ABS | Poignée chromée U | Poignée chromée C | Encastée | Poignée carrée |

CERTIFICATIONS ET RÈGLEMENTATION



UNE-EN 14073
UNE-EN 14074